


Garant GRIDLINE

Cajón, 75 kg, 26×24G, Altura frontal de cajón: 100mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931163 100 |
| GTIN | 4062406064839 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Capacidad de carga de 75 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 30×28G n.º 931155.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía cada uno.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, partes frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Altura frontal | 100 mm |
| Peso | 15 kg |
| Altura útil | 75 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg |
| Cajones superficie útil en G | 26×24 |
| Anchura útil en G | 26 |

| | |
|---|--|
| Profundidad útil en G | 24 |
| Intervalo de empleo | Armario para herramientas |
| Profundidad útil | 600 mm |
| Anchura útil | 650 mm |
| con cajones desbloqueo individual | no |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útil x profundidad útil en G | 26x24G |
| Tipo de producto | Cajón |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Cubierta de PVC para juego de tiradores 10 piezas Anchura útil de cajón en G 26 | 951032 26 |
| Tapones finales para tiradores 20 piezas Tipo 10 | 951025 10 |
| Juego de tiras de rotulación 10 piezas Anchura útil de cajón en G 26 | 951030 26 |