

 GRIDLINE

## Puertas para carcasa GridLine, Altura útil: 600 mm



### Datos de pedido

Número de pedido	931061 600
GTIN	4062406064808
Clase de artículo	9GK

### Descripción

#### Ejecución:

Puerta de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico.

#### Idóneo para :

Carcasa de armario de herramientas n.º 931035.

#### Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Grosor material: 1,2 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Certificado de seguridad: GS TÜV Rheinland

Tope de la puerta: derecha

### Descripción técnica

Tope de la puerta	derecha
Grosor material	1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color

---

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,  
5018, 5012, 5011, 5005, 3003