

 GRIDLINE

Puertas para carcasa GridLine, Altura útil: 450 mm



Datos de pedido

Número de pedido	931061 450
GTIN	4062406064785
Clase de artículo	9GK

Descripción

Ejecución:

Puerta de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para :

Carcasa de armario de herramientas n.º 931035.

Lacado:

Antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Grosor material: 1,2 mm

Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Certificado de seguridad: GS TÜV Rheinland

Tope de la puerta: derecha

Descripción técnica

Tope de la puerta	derecha
Grosor material	1,2 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular

Selección del color

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003