

Garant

**Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
160/7mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	214200 160/7
GTIN	4045197702364
Clase de artículo	210

Descripción**Ejecución:**

Para alojamientos según DIN 2079 con 4 perforaciones de fijación adicionales.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**. Por razones técnicas, **sin refrigeración interior**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø de perforación de asiento	40 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Longitud total L _{tot}	63 mm
Ø de corte D _c	160 mm
Ø exterior máximo D _{máx.}	173 mm

Número de filos Z	7
Ejecuciones de mangos	con taladro
Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219800