

Garant GRIDLINE

Cajón, 200 kg, 56×24G, Altura frontal de cajón: 75mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931555 75 |
| GTIN | 4062406065034 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.

Orificios para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm).

Capacidad de carga de 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas 56×24G n.º 931535.

Suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

Descripción técnica

| | |
|--|--------|
| Peso | 22 kg |
| Cajones superficie útil en G | 56×24 |
| Altura frontal | 75 mm |
| Altura útil | 50 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Profundidad útil en G | 24 |

| | |
|---|--|
| Anchura útil en G | 56 |
| Intervalo de empleo | Armario para herramientas |
| Profundidad útil | 600 mm |
| Anchura útil | 1400 mm |
| con cajones desbloqueo individual | no |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Cajones, anchura útilxprofundidad útil en G | 56x24G |
| Tipo de producto | Cajón |

Accesorios

| | |
|--|-----------|
| Juego de tiras de rotulación10 piezas Anchura útil de cajón en G 56 | 951030 56 |
| Tapones finales para tiradores20 piezas Tipo 10 | 951025 10 |
| Cubierta de PVC para juego de tiradores10 piezas Anchura útil de cajón en G 56 | 951032 56 |