

bimos

Taburete giratorio, madera, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 965392 |
| GTIN | 4016849295541 |
| Clase de artículo | 96B |

Descripción

Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento Multiplex de haya, lacada en tono natural.
Ø del pie en cruz 680 mm. Anillo de apoyo para los pies regulable en altura.
Ø de asiento 400 mm.

Norma:

DIN 68877

Capacidad de carga silla: 120 kg
Intervalo de regulación de la altura: 570 - 850 mm
Ø del asiento: 400 mm

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Material pie en cruz | Plástico |
| Material superficie de asiento | Multiplex de haya |
| Modelo pie en cruz | Deslizante con anillo de pie |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Ø pie en cruz | 680 mm |
| Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas |
| Peso | 8,5 kg |
| Norma | DIN 68877 |
| Ø del asiento | 400 mm |
| Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado 5 brazos |
| Tipo de regulación de la altura | Resolución anillo |
| Serie | Base-Tec |
| Ejecución | altura de asiento alta |
| Capacidad de carga silla | 120 kg |
| Intervalo de regulación de la altura | 570 - 850 mm |
| Tipo de producto | Taburete |

Accesorios

| | |
|--|--------|
| Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas) | 963188 |
|--|--------|