

Garant**Pie de rey de taller con ajuste preciso, Alcance de medición: 300mm****Datos de pedido**

Número de pedido	415090 300
GTIN	4062406065102
Clase de artículo	40Z

Descripción**Ejecución:**

Puntas de medición biseladas para mediciones en el fondo de la rosca y en escotaduras estrechas. Extremos de las patas redondeados y escalonados para mediciones interiores. Escala de alto contraste para leer fácilmente las mediciones interiores y exteriores. Lectura directa de la medida interior a través de la escala adicional. Con ajuste preciso. Con tornillo de sujeción. Tam. 300 completamente templado, a partir de tam. 500, superficies de medición templadas.

Descripción técnica

Embalaje	Caja estable
Capacidad de medición	0 - 300 mm
Ø parte de medición interior	10 mm
Longitud del pico	90 mm
Calibración	A1
División	1/20 mm
Norma	ISO 13385
Desviación de medición E MPE	± 0,05 mm
Ajuste preciso	sí
Puntas de medición	sí
Técnica de medición	analógico

Material	Acero fino, INOX
Tipo de producto	Pie de rey para taller

Servicios

Calibración DAkkSPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021010 300
CalibraciónPies de rey / calibres de profundidad Capacidad de medición máxima 300 mm	021000 300