

Garant

Fresa de planear 45° corte a la derecha, con taladro, Ø D / cantidad de filos Z:
40/3mm



Datos de pedido

Número de pedido	214200 40/3
GTIN	4045197702326
Clase de artículo	210

Descripción

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Juego tornillo para plaquita reversible	219800 (20IP; 5,7 Nm)
Ø de corte D _c	40 mm
Ø de perforación de asiento	16 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Ø exterior máximo D _{máx.}	53 mm
Número de filos Z	3
Ejecuciones de mangos	con taladro

Ángulo de ajuste κ	45 grados
División de los cortes	desigual
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de planear

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte10 piezas	219800
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 5,7 Nm	211750 5,7
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 20IP	674252 20IP