

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260016 25/12
GTIN	4062406065171
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud total L	250 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Tamaño de placa	12 mm
Longitud de la cabeza L ₁	16 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Desplazamiento central L ₃	15 mm
Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Código ISO Soporte	E25S SCLCR/L12
Ø perforación previa mínima D _{min.}	30 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita Tipo 8	269028 8
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500