

bimos

Taburete giratorio, espuma de PU, con tacos antideslizantes**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 965395 |
| GTIN | 4016849295619 |
| Clase de artículo | 96B |

Descripción**Ejecución:**

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de espuma de PU resistente.

Pie en cruz Ø 640 mm.

Ø de asiento 350 mm.

Norma:**DIN 68877**

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 430 - 600 mm

Ø del asiento: 350 mm

Color material asiento: negro

Descripción técnica

| | |
|--------------------|------------|
| Norma | DIN 68877 |
| Modelo pie en cruz | Deslizante |
| Ø del asiento | 350 mm |

| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| Modelo regulación de la altura | Suspensión por gas |
| Material pie en cruz | Plástico |
| Color material asiento | negro |
| Modelo bastidor inferior | Fondo de dentado 5 brazos |
| Ø pie en cruz | 640 mm |
| Material superficie de asiento | Espuma de PU |
| Capacidad de carga | 120 kg |
| Tipo de regulación de la altura | Resolución anillo |
| Serie | Base-Tec |
| Ejecución | sin ruedas |
| Capacidad de carga silla | 120 kg |
| Intervalo de regulación de la altura | 430 - 600 mm |
| Tipo de producto | Taburete |

Accesorios

| | |
|--|--------|
| Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas) | 963188 |
|--|--------|