

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 46×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/6**Datos de pedido**

Número de pedido	931415 800/6
GTIN	4062406065737
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 50×28G, con cajones 46×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

Descripción técnica

Cajón anchura útil en G	46
Número puertas	0
Cajón profundidad útil	600 mm

Peso	179 kg
Cajón profundidad útil en G	24
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cantidad de cajones	6
Anchura	1250 mm
Altura	800 mm
Profundidad	700 mm
Altura útil para cajones	700 mm
Cajones superficie útil en G	46×24
Altura útil	700 mm
Cajón anchura útil	1150 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	46×24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931455 300
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931455 75
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931455 150
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931455 250
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931455 100
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931455 200
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931455 125
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 800 mm	931435 800