

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 1500/10**Datos de pedido**

Número de pedido	930715 1500/10
GTIN	4062406065690
Clase de artículo	9GK

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×24G, con cajones 36×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 50, 75, 100, 100, 100, 125, 150, 150, 250, 300

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 36×20

Altura: 1500 mm

Anchura: 1000 mm
 Profundidad: 600 mm
 Altura útil: 1400 mm
 Altura útil para cajones: 1400 mm
 Cajón anchura útil: 900 mm

Descripción técnica

Peso	234 kg
Cantidad de cajones	10
Altura útil	1400 mm
Anchura	1000 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Número puertas	0
Profundidad	600 mm
Cajón profundidad útil	500 mm
Cajón anchura útil	900 mm
Altura útil para cajones	1400 mm
Altura frontal de cajón	50 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Altura frontal de cajón	300 mm
Altura	1500 mm
Cajones superficie útil en G	36×20
Cajón anchura útil en G	36
Cajón profundidad útil en G	20

Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x20G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930745 100
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	930745 75
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	930745 300
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	930745 125
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930745 150
Cajón, 200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	930745 250
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1500 mm	930735 1500
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 50 mm	930743 50