

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 36×20G, Altura mm / cantidad de cajones: 1500/9**Datos de pedido**

Número de pedido	930715 1500/9
GTIN	4062406065683
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 40×24G, con cajones 36×20G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajones de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados para el asiento de separadores ranurados a intervalos de 25 mm (a partir de una altura frontal del cajón de 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

Colocación:

Altura frontal de cajones en mm: 100, 100, 100, 100, 150, 150, 200, 250, 250

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa.

Descripción técnica

Altura útil	1400 mm
Altura útil para cajones	1400 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	224 kg
Cajón profundidad útil	500 mm
Número puertas	0
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	150 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Altura frontal de cajón	250 mm
Altura	1500 mm
Cantidad de cajones	9
Profundidad	600 mm
Cajón anchura útil	900 mm
Anchura	1000 mm
Cajones superficie útil en G	36×20
Cajón profundidad útil en G	20
Cajón anchura útil en G	36
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión

Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	36x20G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	930745 250
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	930745 200
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	930745 100
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	930745 150
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1500 mm	930735 1500