

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 75 kg, 46×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/8**Datos de pedido**

Número de pedido	931405 800/8
GTIN	4062406065713
Clase de artículo	9GK

Descripción**NOTA: Es posible seleccionar el color****Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 50×28G, con cajones 46×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G. Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones superficie útil en G: 46×24

Altura: 800 mm

Anchura: 1250 mm

Profundidad: 700 mm

Altura útil: 700 mm

Altura útil para cajones: 700 mm

Cajón anchura útil: 1150 mm

Descripción técnica

Anchura	1250 mm
Cajón profundidad útil en G	24
Cajones superficie útil en G	46x24
Cajón profundidad útil	600 mm
Cantidad de cajones	8
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cajón anchura útil	1150 mm
Altura útil para cajones	700 mm
Profundidad	700 mm
Peso	203 kg
Altura	800 mm
Cajón anchura útil en G	46
Número puertas	0
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura útil	700 mm
Número de estantes extraíbles	0
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %

Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	46x24G
Tipo de producto	Armario para herramientas

Accesorios

Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931453 75
Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón, 75 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931453 100
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 800 mm	931435 800