

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 46×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 800/7**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 931415 800/7 |
| GTIN | 4062406065744 |
| Clase de artículo | 9GK |

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 50×28G, con cajones 46×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Cajón de **50 mm con una capacidad de carga de 75 kg**. Cajón **a partir de 75 mm con una capacidad de carga de 200 kg**.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

Descripción técnica

| | |
|-----------------------------|--------|
| Profundidad | 700 mm |
| Peso | 195 kg |
| Cajón profundidad útil en G | 24 |

| | |
|--|--|
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 75 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 100 mm |
| Altura frontal de cajón | 200 mm |
| Altura | 800 mm |
| Altura útil para cajones | 700 mm |
| Cajones superficie útil en G | 46×24 |
| Número puertas | 0 |
| Cantidad de cajones | 7 |
| Cajón anchura útil | 1150 mm |
| Anchura | 1250 mm |
| Altura útil | 700 mm |
| Cajón profundidad útil | 600 mm |
| Cajón anchura útil en G | 46 |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura | no |
| Número de estantes extraíbles | 0 |
| Grosor material | 1,2 mm |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 200 kg |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Atributo del nombre de producto | 46×24G |

Tipo de producto

Armario para herramientas

Accesorios

| | |
|---|-------------|
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm | 931455 75 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 125 mm | 931455 125 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm | 931455 200 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm | 931455 100 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 250 mm | 931455 250 |
| Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21 | 914227 HU21 |
| Surtido de llaves de vaso 1/2 pulgada y 1/4 pulgada Cantidad de herramientas 41 | 953860 41 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm | 931455 300 |
| Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 150 mm | 931455 150 |
| Base con paneles desmontables, profundidad 28G,Altura 100 mm Anchura de la carcasa en G 50 | 958085 50 |
| Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 800 mm | 931435 800 |