

bimos

**Taburete giratorio, espuma de PU, con ruedas****Datos de pedido**

Número de pedido	965396
GTIN	4016849295626
Clase de artículo	96B

**Descripción****Ejecución:**

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de espuma de PU resistente.

Pie en cruz Ø 640 mm.

Ø de asiento 350 mm.

**Norma:**

**DIN 68877**

**Descripción técnica**

Color material asiento	negro
Ø pie en cruz	640 mm
Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Modelo ruedas	Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Ø del asiento	350 mm

Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos
Material superficie de asiento	Espuma de PU
Norma	DIN 68877
Modelo pie en cruz	Juego de ruedas
Material pie en cruz	Plástico
Capacidad de carga	120 kg
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	con ruedas
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	430 - 600 mm
Tipo de producto	Taburete

---

## Accesorios

Ruedas(1 juego = 5 piezas)	963187
----------------------------	--------