

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260318 25/11
GTIN	4062406065966
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	11 mm
Ø perforación previa mínima D_{\min}	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de voladizo L_1	200 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Desplazamiento central L_3	16 mm
Código ISO Soporte	E25S SDUCR/L11
Longitud de sujeción L_2	24 mm
Longitud total L	250 mm
Ø de mango D_s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500