

bimos

## Taburete giratorio, espuma de PU, con tacos antideslizantes y anillo de apoyo para los pies



### Datos de pedido

Número de pedido	965397
GTIN	4016849295633
Clase de artículo	96B

### Descripción

#### Ejecución:

Pie en cruz de plástico con 5 radios. Altura de asiento regulable por pistón de gas de seguridad con activación por anillo. Superficie de asiento de espuma de PU resistente.  
Ø del pie en cruz 680 mm. Anillo de apoyo para los pies regulable en altura.  
Ø de asiento 350 mm.

#### Norma:

##### DIN 68877

Capacidad de carga silla: 120 kg  
Intervalo de regulación de la altura: 570 - 850 mm  
Ø del asiento: 350 mm  
Color material asiento: negro

### Descripción técnica

Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Color material asiento	negro
Modelo bastidor inferior	Fondo de dentado 5 brazos

Material superficie de asiento	Espuma de PU
Ø del asiento	350 mm
Norma	DIN 68877
Material pie en cruz	Plástico
Capacidad de carga	120 kg
Modelo pie en cruz	Deslizante con anillo de pie
Ø pie en cruz	680 mm
Tipo de regulación de la altura	Resolución anillo
Serie	Base-Tec
Ejecución	altura de asiento alta
Capacidad de carga silla	120 kg
Intervalo de regulación de la altura	570 - 850 mm
Tipo de producto	Taburete

---

## Accesorios

Taco antideslizante (1 juego = 5 piezas)	963188
--	--------