

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
25/11mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260319 25/11
GTIN	4062406065973
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	250 mm
Código ISO Soporte	E25S SDUCR/L11
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	32 mm
Longitud de sujeción $L_2$	24 mm
Desplazamiento central $L_3$	16 mm
Longitud de voladizo $L_1$	200 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Ø de mango $D_s$	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500