

Garant**Barra de mandrinar MDI, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa: 25/11 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260321 25/11
GTIN	4062406066079
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	E25S SDQCR/L11
Longitud total L	250 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 8
Longitud de voladizo L ₁	200 mm
Desplazamiento central L ₃	16 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	32 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 11T3..
Tamaño de placa	11 mm
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500