

Garant GRIDLINE

Armario de herramientas completo con cajones 200 kg, 56×24G, Altura mm / cantidad de cajones: 1000/8**Datos de pedido**

Número de pedido	931505 1000/8
GTIN	4062406066192
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas completamente equipado en 60×28G, con cajones 56×24G. Cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. **Cajón de extensión total 100 %** con extracción diferencial. Cajones con orificios troquelados a intervalos de 50 mm o 2G (a partir de cajones de altura frontal 75 mm). Un seguro de extracción individual impide la apertura simultánea de varios cajones.

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.**

Nota:

Antes de levantar y transportar el armario se han de fijar adecuadamente los cajones a la carcasa. Solo se pueden utilizar paredes separadoras GridLine en las anchuras 2G, 4G, 6G, 8G, 10G o 12 G.

Descripción técnica

Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	259 kg
Cajón profundidad útil en G	24
Altura frontal de cajón	75 mm

Altura frontal de cajón	75 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	100 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	125 mm
Altura frontal de cajón	200 mm
Altura útil	900 mm
Cajón anchura útil en G	56
Profundidad	700 mm
Cajón profundidad útil	600 mm
Anchura	1500 mm
Altura	1000 mm
Número puertas	0
Cajones superficie útil en G	56x24
Cajón anchura útil	1400 mm
Cantidad de cajones	8
Altura útil para cajones	900 mm
Estructura inferior bajo puesto de trabajo regulable en altura	no
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Atributo del nombre de producto	56x24G

Tipo de producto

Armario para herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 100 mm	931555 100
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 250 mm	931555 250
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 75 mm	931555 75
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 300 mm	931555 300
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 150 mm	931555 150
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 200 mm	931555 200
Cajón,200 kg Altura frontal de cajón 125 mm	931555 125
Carcasa de armario de herramientas para cajones Altura 1000 mm	931535 1000