

Garant GRIDLINE

**Carcasa de armario de herramientas para cajones, 56×24G, Altura: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	931535 1250
GTIN	4062406066246
Clase de artículo	9GK

**Descripción****Ejecución:**

Armario de herramientas en 60×28G, adecuado para cajones 56×24G. Para posicionar los cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

**Idóneo para:**

Cajones n.º 931555; 931556.

**Lacado:**

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

**Descripción técnica**

Altura útil para cajones	1150 mm
Profundidad en G	28
Número puertas	0
Peso	84 kg
Anchura	1500 mm
Profundidad	700 mm

Altura útil	1150 mm
Anchura en G	60
Altura	1250 mm
Ejecución	para equipamiento personalizado
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Cantidad de cajones	0
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	56×24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

## Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------