

Garant GRIDLINE

Carcasa de armario de herramientas para cajones, 56×24G, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	931535 1000
GTIN	4062406066239
Clase de artículo	9GK

Descripción**Ejecución:**

Armario de herramientas en 60×28G, adecuado para cajones 56×24G. Para posicionar los cajones a intervalos de 25 mm. Carcasa con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico.

Idóneo para:

Cajones n.º 931555; 931556.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Al incorporar los cajones a la carcasa debe comprobar que la suma de las alturas frontales de los cajones coincida con la altura útil de la carcasa.

Descripción técnica

Altura	1000 mm
Anchura	1500 mm
Anchura en G	60
Altura útil	900 mm
Peso	67 kg
Profundidad	700 mm

Profundidad en G	28
Altura útil para cajones	900 mm
Número puertas	0
Ejecución	para equipamiento personalizado
Capacidad de carga máxima	4000 kg
Cantidad de cajones	0
Número de estantes extraíbles	0
Grosor material	1,2 mm
Extensión de cajones	Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G	56×24G
Tipo de producto	Carcasa de armario de herramientas

Accesorios

Tapa de cerradura para GridLine Tipo HU21	914227 HU21
---	-------------