

Garant
Fresa angular 90°, Mango Weldon, Ø D / cantidad de filos Z: 20/2mm


Datos de pedido

Número de pedido	215840 20/2
GTIN	4045197702838
Clase de artículo	210

Descripción

Aplicación:

Uso universal en todos los materiales.

- **fresado de ángulos y ranuras, copiado hacia dentro, fresado circular, fresado circular con taladro, fresado de contornos.**

Para la perforación y el mecanizado de ranuras.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

- **Cambie los tornillos de amarre de las plaquitas de corte reversibles al cabo de un uso prolongado. Insértelos únicamente si están perfectamente engrasados (p. ej. con pasta de cobre).**

Descripción técnica

L ₂	9 mm
Ø de mango D _s h6	20 mm
Profundidad de corte máxima a _p máx.	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219814 (8IP; 1,2 Nm)
Cantidad efectiva de filos Z _{ef}	2
Longitud de voladizo L ₁	35 mm
Plaquita de corte adecuada	AP.. 1003..
Ø de corte D _c	20 mm

Longitud total L_{tot}	90 mm
Número de plaquitas de corte	3
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ	90 grados
Empleo de fresa	Escuadrado
Refrigeración interior	sí
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa angular

Accesorios

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219814
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,2 Nm	211750 1,2