


**Brocas espirales HSS n.º 114000 como juego de recambio, Sin revestimiento, Tipo: 1-6****Datos de pedido**

Número de pedido	115020 1-6
GTIN	4045197024091
Clase de artículo	12B

**Descripción****Ejecución:**

Integrados por brocas espirales DIN 338.

Refrigeración interior: no

Mango: Mango cilíndrico

Número de filos Z: 2

Zona de la broca: 1 - 6 mm

Número de brocas: 51

Aumento de tamaño de una broca a la siguiente: 0,1 mm

**Descripción técnica**

Número de brocas	51
Aumento de tamaño de una broca a la siguiente	0,1 mm
Zona de la broca	1 - 6 mm
Mango	Mango cilíndrico
Número de filos Z	2
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS

Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h8
Ángulo de punta	118 grados
Refrigeración interior	no
con estuche	no
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca espiral

## Accesorios

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,9 mm	114000 1,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4 mm	114000 4

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,6 mm	114000 1,6
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,3 mm	114000 1,3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,4 mm	114000 1,4
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
	114000 2

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2 mm

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,7 mm

114000 4,7

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,4 mm

114000 5,4

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,5 mm

114000 1,5

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,4 mm

114000 4,4

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,9 mm

114000 3,9

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,3 mm

114000 5,3

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,7 mm

114000 1,7

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,8 mm

114000 2,8

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,8 mm

114000 3,8

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,4 mm

114000 2,4

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3,4 mm

114000 3,4

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 4,6 mm

114000 4,6

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 3 mm

114000 3

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,1 mm

114000 1,1

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,2 mm

114000 1,2

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,6 mm

114000 5,6

114000 5,2

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 5,2 mm

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,6 mm

114000 2,6

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 2,2 mm

114000 2,2

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1 mm

114000 1

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 6 mm

114000 6

Brocas espirales HSS laminadas por rodillos N Ø DC h8 1,8 mm

114000 1,8