

Garant**Cono para fresas portaplacas cónico, SK 50 A = 400, Ø de mandril d1: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	301145 16
GTIN	4045197702777
Clase de artículo	31A

Descripción**Ejecución:**

- Vástago cónico, espiga de alojamiento y superficie de contacto rectificadas en el tope.
- Con RFID/perforación Ballufchip.
- Superficie de apoyo del collar ampliada.

Modelo antivibratorio, asiento con núcleo antivibratorio.**Ventaja:**

¡Tendencia a la vibración claramente inferior! ¡Aumento considerable del avance!

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas y taco de arrastre.

Partes opcionales:

Perno de apriete (PA) n.º 308600 – 308806, llave de apriete de PA n.º 308820 – 308835, llave especial n.º 309840. Tornillos de apriete de fresas n.º 309860; 309861.

Nota:

Otros tamaños a petición.

Descripción técnica

Longitud cono portafresas L ₄	17 mm
Longitud de voladizo medida A	400 mm
Ø de mandril d ₁	16 mm
Ø exterior D	80 mm
Ø D ₂	38 mm
L ₂	355 mm

Hoja de datos

Peso	10,5 kg
Ø de sujeción D ₁	16 mm
Adaptador	SK 50 A = 400
Norma	DIN 6357
Norma asiento	ISO 7388-1
Forma	A
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 6,3 en 8000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Oscilación	amortiguado
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/301145-16>