

Garant**DCGT 04T002, Clase: HU7315-1**

Datos de pedido

Número de pedido	260350 HU7315-1
GTIN	4062406066550
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Rompevirutas	AF
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,6 mm
Condición de corte	continuo
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Clase	HU7315-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 600 m/min
Aplicación principal	N
Recubrimiento	Sin revestimiento

Código ISO plaquita de corte	DCGT 04T002
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado