

Garant**DCGT 04T002, Clase: HB7025-1****Datos de pedido**

Número de pedido	260350 HB7025-1
GTIN	4062406066536
Clase de artículo	21G

Descripción técnica

Clase	HB7025-1
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Material de corte	MD
Rompevirutas	SF
Avance f	0,03 - 0,1 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,05 - 0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 300 m/min
Radio angular	0,2 mm
Código ISO plaquita de corte	DCGT 04T002

Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado