

**Garant**
**Barra de mandrinar MD, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
0408/04mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260318 0408/04
GTIN	4062406066307
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	5,6 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Longitud total L	80 mm
Desplazamiento central $L_3$	3 mm
Longitud de sujeción $L_2$	7,5 mm
Tamaño de placa	4 mm
Código ISO Soporte	E0408F SDUCR/L04
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Anchura de cuello $L_4$	4 mm
Longitud de la cabeza $L_1$	26 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Profundidad útil T	1,5 mm
Ø de mango $D_5$	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500