

Garant**Barra de mandrinar MD, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0408/04mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260319 0408/04
GTIN	4062406066710
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Tamaño de placa	4 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Anchura de cuello L ₄	4 mm
Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	5,6 mm
Longitud de la cabeza L ₁	26 mm
Desplazamiento central L ₃	3 mm
Código ISO Soporte	E0408F SDUCR/L04
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Longitud total L	80 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Profundidad útil T	1,5 mm
Ø de mango D _s	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8×D

Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500