

**Garant****Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de placa: 10/04mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	260344 10/04
GTIN	4062406066741
Clase de artículo	21T

## Descripción técnica

Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud total L	100 mm
Tamaño de placa	4 mm
Código ISO Soporte	A10H SDXCR/L04
Longitud de la cabeza $L_1$	22 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$	12,5 mm
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior

Tipo de producto

Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5

674248 TX5

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500