

**Garant****Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:  
10/04mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260345 10/04
GTIN	4062406066772
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	100 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	12,5 mm
Longitud de sujeción $L_2$	9 mm
Tamaño de placa	4 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	93 grados
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Longitud de la cabeza $L_1$	22 mm
Código ISO Soporte	A10H SDXCR/L04
Desplazamiento central $L_3$	7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Profundidad útil T	5 mm
Ø de mango $D_s$	10 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí

Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500