

Garant

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de placa:
0408/04mm**


Datos de pedido

Número de pedido	260341 0408/04
GTIN	4062406066796
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Longitud de sujeción L ₂	7,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud total L	80 mm
Ø perforación previa mínima D _{min.}	5,2 mm
Ángulo de ajuste κ	107,5 grados
Anchura de cuello L ₄	4 mm
Tamaño de placa	4 mm
Código ISO Soporte	A0408F SDQCR/L04
Longitud de la cabeza L ₁	15 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Desplazamiento central L ₃	2,6 mm
Profundidad útil T	1,1 mm
Ø de mango D ₅	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500