

**Garant**

**Cono para fresas portaplacas con perforación para conducto de refrigeración, PSC 63 A = 65, Ø de mandril d1: 27mm**

**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 308547 27     |
| GTIN              | 4045197703736 |
| Clase de artículo | 31C           |

**Descripción****Ejecución:**

- **Con RFID/perforación Balluffchip.**
- **Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (¡suavidad de marcha!).**
- **Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.**

**Aplicación:**

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

**Suministro:**

Incluye tornillo de apriete de fresas.

**Partes opcionales:**

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

**Descripción técnica**

|   |       |
|---|-------|
| Longitud de voladizo medida A                                 | 65 mm |
| Llave especial adecuada n° 309840                             | 27    |
| Ø de mandril d <sub>1</sub>                                   | 27 mm |
| Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861 | 27    |

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø exterior D  | 60 mm                |
| Ø de sujeción D <sub>1</sub>                        | 27 mm                |
| Adaptador   | PSC 63 A = 65        |
| Norma asiento                                       | ISO 26623-1          |
| Perforación para conducto de refrigeración          | se puede cerrar      |
| Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm  |
| Precisión de concentricidad                         | ≤ 6 µm               |
| Estrategia de arranque de virutas                   | HPC                  |
| Tipo de producto                                    | Mandrino portafresas |

---

## Accesorios

|   |           |
|---|-----------|
| Llave especial Para Ø de mandrino 27 mm | 309840 27 |
|---|-----------|