

Garant**Cono para fresas portaplatas con perforación para conducto de refrigeración, PSC 63 ultracorto, Ø de mandril d₁: 22mm****Datos de pedido**

Número de pedido	308546 22
GTIN	4045197703682
Clase de artículo	31C

Descripción**Ejecución:**

- Con perforación Balluffchip.
- Todos los mangos repasados en el torno fuertemente (suavidad de marcha).
- Superficies de trabajo del contorno interior PSC mecanizadas.

Aplicación:

Para la sujeción de fresas frontales cilíndricas y cabezales portacortes con ranura transversal.

Suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Llave especial n.º 309840, tornillo de apriete de fresas n.º 309860.

Tubo de refrigerante y llave de vaso n.º 309885; 309893.

Estrategia de arranque de virutas: HPC

Longitud de voladizo medida A: 25 mm

Ø exterior D: 48 mm

Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861: 22

Llave especial adecuada n.º 309840: 22

Descripción técnica

Longitud de voladizo medida A	25 mm
Ø de mandril d ₁	22 mm

Llave especial adecuada nº 309840	22
Tornillo de apriete de fresas de recambio n.º 309860 / 309861	22
Ø exterior D	48 mm
Ø de sujeción D ₁	22 mm
Adaptador	PSC 63 ultracorto
Norma asiento	ISO 26623-1
Perforación para conducto de refrigeración	se puede cerrar
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones	G 2,5 en 25 000 rpm
Precisión de concentricidad	≤ 6 µm
Estrategia de arranque de virutas	HPC
Tipo de producto	Mandrino portafresas

Accesorios

Llave especial Para Ø de mandrino 22 mm	309840 22
---	-----------