

Garant
**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
0408/04mm**

Datos de pedido

Número de pedido	260342 0408/04
GTIN	4062406066802
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Ø perforación previa mínima D_{\min} .	5,2 mm
Anchura de cuello L_4	4 mm
Desplazamiento central L_3	3 mm
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Longitud de sujeción L_2	7,5 mm
Longitud total L	80 mm
Código ISO Soporte	A0408F SDUCR/L04
Longitud de la cabeza L_1	15 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Tamaño de placa	4 mm
Profundidad útil T	1,5 mm
Ø de mango D_5	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500