

**Garant**

**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:  
0408/04mm**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260343 0408/04
GTIN	4062406066819
Clase de artículo	21T

**Descripción técnica**

Longitud total L	80 mm
Anchura de cuello L <sub>4</sub>	4 mm
Código ISO Soporte	A0408F SDUCR/L04
Plaquita de corte adecuada	DC.. 04T0..
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 26
Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	15 mm
Desplazamiento central L <sub>3</sub>	3 mm
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Tamaño de placa	4 mm
Longitud de sujeción L <sub>2</sub>	7,5 mm
Ø perforación previa mínima D <sub>min.</sub>	5,2 mm
Profundidad útil T	1,5 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	8 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D

Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX5	674248 TX5
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500