

**Taladradora angular, Tipo: 720551****Datos de pedido**

Número de pedido	075120 720551
------------------	---------------

GTIN	4014586878843
------	---------------

Clase de artículo	03F
-------------------	-----

Descripción**Ejecución:****Taladradora angular Fein:**

- Cabeza de engranaje de solo 96 mm de altura, incluido portabrocas, medida entre vértices 17 mm.
- Interruptor integral con conmutador para giro a derecha/izquierda, para un manejo cómodo.
- Asiento cónico del eje de taladrado para una oscilación circular precisa.
- Compacta para trabajar en lugares de difícil acceso.
- Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para inicios de taladrado sensibles.

Ventaja:

Para trabajar en lugares de difícil acceso.

Suministro:

Incluido 1 portabrocas especial con corona dentada 0,8 – 10 mm.

Nota:

Encontrará brocas espirales adecuadas a partir del n.º 114000.

Quality Dress: WBP10

Consumo de potencia: 500 W

Velocidad de giro máxima: 0 - 1830 min⁻¹

Asiento del portabrocas: B10

Gama de sujeción del portabrocas: 0,8 - 10 mm

Ø máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha: 10 mm

Descripción técnica

Peso	1,5 kg
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s ²
Quality Dress	WBP10
Gama de sujeción del portabrocas	0,8 - 10 mm
Asiento del portabrocas	B10
Consumo de potencia	500 W
Velocidad de giro máxima	0 - 1830 min ⁻¹
Ø máximo de taladrado espiral en acero 1.ª marcha	10 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera 1.ª marcha	25 mm
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
adecuado para material	Acero
Tipo de producto	Taladradora