

## Ayuda de pie regulable en altura Pistón de gas



### Datos de pedido

Número de pedido	965631
GTIN	2050000981364
Clase de artículo	96B

### Descripción

#### Ejecución:

Bastidor tubular de acero; con tacos antideslizantes resistentes al aceite. Altura de asiento regulable por palanca de bloqueo. **Asiento de espuma de PU.** Superficie de asiento regulable en inclinación y basculante hacia los dos lados, con dispositivo de reposición automático. Regulación de altura de la superficie de asiento **con un pistón de gas de seguridad.**

#### Norma:

**DIN 68877**

#### Lacado:

Negro RAL 9005.

Capacidad de carga silla: 120 kg

Intervalo de regulación de la altura: 645 - 825 mm

Anchura de asiento: 320 mm

Profundidad de asiento: 220 mm

Color material asiento: negro

### Descripción técnica

Color material asiento	negro
Anchura de asiento	320 mm

Modelo regulación de la altura	Suspensión por gas
Norma	DIN 68877
Modelo bastidor inferior	Bastidor de pie
Profundidad de asiento	220 mm
Material pie en cruz	Acero
Material superficie de asiento	Espuma de PU
Regulación de la inclinación del asiento	sí
Tipo de regulación de la altura	Palanca de regulación de la altura
Capacidad de carga silla	120 kg
Superficie de apoyo anchura	650 mm
Superficie de apoyo profundidad	450 mm
Intervalo de regulación de la altura	645 - 825 mm
Tipo de producto	Ayuda de pie

## Accesorios

Superficie de asiento para ayuda de pie Tipo S	963901 S
--	----------