

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1250mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940001 1250
GTIN	4062406067038
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 20x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Número de estantes	2
--------------------	---

Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Peso	42 kg
Posicionamiento mango	arriba
Altura	1250 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Altura útil	1095 mm
Anchura	500 mm
Profundidad	500 mm
ComfortClose	no
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	20
Anchura en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 200 mm	940640 200
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 20	940560 20
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 150 mm	940640 150
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 20X20	951985 20X20
Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 125 mm	940640 125
Juego de iluminación básico para armarios GridLine conPuertas batientes para altura de armario 1250 mm	940501 1250
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 20	940552 20
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 20X20	951980 20X20
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 75 mm	940640 75
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 300 mm	940640 300
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 100 mm	940640 100