

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 750mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940003 750 |
| GTIN | 4062406067052 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 20x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|--------------------|---|
| Número de estantes | 1 |
|--------------------|---|

| | |
|---|--|
| Altura | 750 mm |
| Anchura | 500 mm |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg |
| ComfortClose | no |
| Peso | 28 kg |
| Frontales del armario | Puerta batiente transparente |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Altura útil | 595 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Profundidad en G | 20 |
| Anchura en G | 20 |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|---|--------------|
| Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 20X20 | 951985 20X20 |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F | 940559 F |
| Estante para anchura de armario / división en G 20 | 940550 20 |

| | |
|--|----------------|
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 100 mm | 940640 100 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 200 mm | 940640 200 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 300 mm | 940640 300 |
| Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 20X20 | 951980 20X20 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 125 mm | 940640 125 |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 20 | 940560 20 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 150 mm | 940640 150 |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11 | 914226 GP11 |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine conPuertas batientes para altura de armario 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 75 mm | 940640 75 |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G 20 | 940552 20 |