

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 750mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 940011 750    |
| GTIN              | 4062406067120 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 20x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

|      |       |
|------|-------|
| Peso | 28 kg |
|------|-------|

|   |  |
|---|--|
| ComfortClose  | no   |
| Altura útil   | 595 mm   |
| Posicionamiento mango   | abajo  |
| Profundidad   | 500 mm   |
| Anchura   | 500 mm   |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg   |
| Frontales del armario   | Puerta batiente de chapa maciza                                |
| Número de estantes  | 1  |
| Altura  | 750 mm   |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable  | sí   |
| Anchura en G  | 20   |
| Profundidad en G  | 20   |
| Grosor material   | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior  | 1000 kg  |
| Ángulo de apertura de la puerta   | 250 grados   |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico   | bombillo modular   |
| Selección del color   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción  | Armario sobrepuesto  |
| Tipo de producto  | Armario de estantes  |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11   | 914226 GP11 |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G 20                           | 940560 20   |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G<br>Altura frontal de cajón 300 mm | 940640 300  |

|  |                |
|--|----------------|
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G<br>Altura frontal de cajón 150 mm                       | 940640 150     |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G<br>Altura frontal de cajón 75 mm                        | 940640 75      |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20<br>piezas Tipo F                                   | 940559 F       |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G<br>20   | 940552 20      |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G<br>Altura frontal de cajón 125 mm                       | 940640 125     |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G<br>Altura frontal de cajón 100 mm                       | 940640 100     |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G<br>Altura frontal de cajón 200 mm                       | 940640 200     |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine<br>conPuertas batientes para altura de armario 750/800 mm | 940501 750/800 |
| Estante para anchura de armario / división en G 20   | 940550 20      |