

Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto con puertas batientes transparentes, Altura: 1000mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940013 1000
GTIN	4062406067168
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 20x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Peso	36 kg
------	-------

Número de estantes	2
Altura	1000 mm
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Altura útil	845 mm
Anchura	500 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Profundidad	500 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Posicionamiento mango	abajo
ComfortClose	no
Anchura en G	20
Profundidad en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 200 mm	940640 200
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 100 mm	940640 100
	940640 75

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G
Altura frontal de cajón 75 mm

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
--	-------------

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 20	940560 20
--	-----------

Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20
--	-----------

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 20	940552 20
---	-----------

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
---	-----------------

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F	940559 F
--	----------

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 150 mm	940640 150
--	------------

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 125 mm	940640 125
--	------------