

Garant GRIDLINE

Armario sobrepuesto con puertas batientes transparentes, Altura: 750mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940013 750
GTIN	4062406067151
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 20x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizable Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizable en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Anchura	500 mm
---------	--------

Altura útil	595 mm
Número de estantes	1
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
ComfortClose	no
Peso	28 kg
Posicionamiento mango	abajo
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Altura	750 mm
Profundidad	500 mm
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Profundidad en G	20
Anchura en G	20
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 150 mm	940640 150
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 750/800 mm	940501 750/800
	940559 F

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20
piezas Tipo F

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G
Altura frontal de cajón 75 mm

940640 75

Estante para anchura de armario / división en G 20

940550 20

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G
Altura frontal de cajón 100 mm

940640 100

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G
Altura frontal de cajón 200 mm

940640 200

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G
Altura frontal de cajón 125 mm

940640 125

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Estante ranurado para anchura de armario / división en G
20

940552 20

Estante inclinado para anchura de armario / división en G
20

940560 20