

Garant GRIDLINE

**Armario base con cajón, puertas batientes de chapa maciza, 16×16G, Altura: 900mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940021 900
GTIN	4062406067199
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 20×20G, con cajones 16×16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

**Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes y cajón.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Frontales del armario	Puerta batiente de chapa maciza
Anchura	500 mm
Número de estantes	1
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Posicionamiento mango	arriba
Altura	900 mm
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	39 kg
Cantidad de cajones	1
Altura útil	745 mm
Profundidad	500 mm
ComfortClose	no
Cajón profundidad útil en G	16
Profundidad en G	20
Cajón anchura útil en G	16
Cajón anchura útil	400 mm
Anchura en G	20
Cajón profundidad útil	400 mm
Cajones superficie útil en G	16×16
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	16x16G
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 20X20	951985 20X20
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 20	940552 20
Estante inclinado para anchura de armario / división en G 20	940560 20
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 75 mm	940640 75
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 20X20	951980 20X20
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 100 mm	940640 100
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 16X16	951910 16X16
Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 20G Altura frontal de cajón 125 mm	940640 125
Estante para anchura de armario / división en G 20	940550 20
Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas Medida en G 16X16	951885 16X16
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11