

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes de chapa maciza, Altura: 1500mm**Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 940041 1500 |
| GTIN | 4062406067380 |
| Clase de artículo | 9GI |

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

| | |
|---|--|
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg |
| Altura útil | 1345 mm |
| Altura | 1500 mm |
| Anchura | 750 mm |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí |
| Peso | 65 kg |
| ComfortClose | no |
| Frontales del armario | Puerta batiente de chapa maciza |
| Profundidad | 500 mm |
| Número de estantes | 3 |
| Posicionamiento mango | arriba |
| Profundidad en G | 20 |
| Anchura en G | 30 |
| Grosor material | 0,9 mm |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1000 kg |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Armario tipo de construcción | Armario base |
| Tipo de producto | Armario de estantes |

Accesorios

| | |
|---|-----------|
| Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30 | 940590 30 |
| Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 30 | 958146 30 |
| | 940560 30 |

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 30X20

951985 30X20

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1500 mm

940510 1500

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F

940559 F

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 1500 mm

940501 1500

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30

940552 30

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 30X20

951980 30X20

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11