

Garant GRIDLINE

Armario base con puertas batientes transparentes, Altura: 1500mm**Datos de pedido**

Número de pedido	940043 1500
GTIN	4062406067458
Clase de artículo	9GI

Descripción**Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Suministro:

Armario, incluidos estantes.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Descripción técnica

Altura	1500 mm
--------	---------

Posicionamiento mango	arriba
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Peso	65 kg
ComfortClose	no
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Altura útil	1345 mm
Número de estantes	3
Anchura	750 mm
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Profundidad	500 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	30
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

Accesorios

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30	940560 30
Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en G 30X20	951985 30X20
	958146 30

Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 30

Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30

940590 30

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1500 mm

940510 1500

Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 1500 mm

940501 1500

Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30

940552 30

Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11

914226 GP11

Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 30X20

951980 30X20

Estante para anchura de armario / división en G 30

940550 30

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F

940559 F