

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con puertas batientes transparentes, Altura: 1000mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940053 1000
GTIN	4062406067526
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30x20G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. **Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes.

**Lacado:**

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

**Descripción técnica**

Anchura	750 mm
---------	--------

Profundidad	500 mm
ComfortClose	no
Altura	1000 mm
Número de estantes	2
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Posicionamiento mango	abajo
Peso	48 kg
Altura útil	845 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Profundidad en G	20
Anchura en G	30
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Armario tipo de construcción	Armario sobrepuesto
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm

940510 1000/1250

Estante inclinado para anchura de armario / división en G 30

940560 30

Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine20 piezas Tipo F	940559 F
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Juego de iluminación básico para armarios GridLine con Puertas batientes para altura de armario 900/1000 mm	940501 900/1000
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30