

Garant GRIDLINE

**Armario base con cajón, puertas batientes transparentes, 26×16G, Altura: 1250mm****Datos de pedido**

Número de pedido	940063 1250
GTIN	4062406067649
Clase de artículo	9GI

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30×20G, con cajones 26×16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

**Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes y cajones.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

Capacidad de carga cajón/estante extraíble	75 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total)	100 %
Profundidad	500 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal)	100 kg
Posicionamiento mango	arriba
Sistema de cerradura electrónico – reequipable	sí
Cantidad de cajones	1
Peso	61 kg
Frontales del armario	Puerta batiente transparente
Altura	1250 mm
Anchura	750 mm
ComfortClose	no
Número de estantes	2
Altura útil	1095 mm
Cajón anchura útil	650 mm
Cajón profundidad útil	400 mm
Profundidad en G	20
Anchura en G	30
Cajón profundidad útil en G	16
Cajón anchura útil en G	26
Cajones superficie útil en G	26×16
Grosor material	0,9 mm
Capacidad de carga carcasa de armario interior	1000 kg
Ángulo de apertura de la puerta	250 grados
Regulación de la altura en el intervalo	25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico	bombillo modular
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Cajones, anchura útil x profundidad útil en G	26x16G
Armario tipo de construcción	Armario base
Tipo de producto	Armario de estantes

## Accesorios

Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario 1000/1250 mm	940510 1000/1250
Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Bandeja portaobjetos de bambú Dimensiones en G 30X20	951980 30X20
Estera para cajones Medida en G 26X16	951830 26X16
Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close Capacidad de carga cajón 75 kg	950180 75
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 300 mm	940641 300
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 100 mm	940641 100
Estante ranurado para anchura de armario / división en G 30	940552 30
Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 26X16	951910 26X16
Estante para anchura de armario / división en G 30	940550 30
Cajón para armarios de puertas batientes. anchura 30G Altura frontal de cajón 125 mm	940641 125
Base con paneles desmontables, profundidad 20G, Altura 150 mm Anchura de la carcasa en G 30	958146 30
Juego de esteras antideslizantes para cajones, 5 piezas Medida en G 26X16	951885 26X16
Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20 piezas Tipo F	940559 F
Estante 200 kg para anchura de armario / división en G 30	940590 30
	940641 150

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 150 mm

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 200 mm

940641 200

Juego de iluminación básico para armarios GridLine  
conPuertas batientes para altura de armario 1250 mm

940501 1250

Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G  
Altura frontal de cajón 75 mm

940641 75

Bandeja portaobjetos de madera laminada Dimensiones en  
G 30X20

951985 30X20

Estante inclinado para anchura de armario / división en G  
30

940560 30