

Garant GRIDLINE

**Armario sobrepuesto con cajón, puertas batientes de chapa maciza, 26×16G,  
Altura: 750mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 940071 750    |
| GTIN              | 4062406067670 |
| Clase de artículo | 9GI           |

**Descripción****Ejecución:**

Armario con equipamiento en 30×20G, con cajones 26×16G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas batientes reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un tirador deslizante Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico.

**Zócalo de nivelación** en armarios base con 4 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Tirador deslizante en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.

Altura frontal de cajón 125 mm.

**Suministro:**

Armario, incluidos estantes y cajones.

**Lacado:**

Cuerpo y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 **con recubrimiento de polvo.**

**Nota:**

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.º 940501 – 940710 y grupo 95.

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

## Descripción técnica

|   |  |
|---|--|
| Número de estantes  | 1  |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg   |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble  | 75 kg  |
| Posicionamiento mango   | abajo  |
| Peso  | 43 kg  |
| Altura útil   | 595 mm   |
| Extensión cajón (extensión parcial/total)   | 100 %  |
| Cantidad de cajones   | 1  |
| Frontales del armario   | Puerta batiente de chapa maciza                                |
| ComfortClose  | no   |
| Anchura   | 750 mm   |
| Profundidad   | 500 mm   |
| Altura  | 750 mm   |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable  | sí   |
| Cajón profundidad útil  | 400 mm   |
| Anchura en G  | 30   |
| Cajón profundidad útil en G   | 16   |
| Profundidad en G  | 20   |
| Cajón anchura útil en G   | 26   |
| Cajón anchura útil  | 650 mm   |
| Cajones superficie útil en G  | 26×16  |
| Grosor material   | 0,9 mm   |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior  | 1000 kg  |
| Ángulo de apertura de la puerta   | 250 grados   |
| Regulación de la altura en el intervalo   | 25 mm  |
| Cerradura de pasador cilíndrico   | bombillo modular   |
| Selección del color   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |

|   |                     |
|---|---------------------|
| Cajones, anchura útil x profundidad útil en G | 26x16G              |
| Armario tipo de construcción                  | Armario sobrepuesto |
| Tipo de producto                              | Armario de estantes |

## Accesorios

|   |                |
|---|----------------|
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 150 mm  | 940641 150     |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 100 mm  | 940641 100     |
| Tirador deslizante para GridLine Tipo GP11  | 914226 GP11    |
| Juego de iluminación básico para armarios GridLine<br>con Puertas batientes para altura de armario 750/800 mm                   | 940501 750/800 |
| Juego de esteras antideslizantes para cajones,5 piezas<br>Medida en G 26X16   | 951885 26X16   |
| Juego de iluminación ampliado para armarios GridLine<br>con Puertas batientes, anchura 30G para altura de armario<br>750/800 mm | 940510 750/800 |
| Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort<br>Close Capacidad de carga cajón 75 kg                                  | 950180 75      |
| Estera de goma ranurada para cajones Medida en G 26X16  | 951910 26X16   |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 125 mm  | 940641 125     |
| Estera para cajones Medida en G 26X16   | 951830 26X16   |
| Estante ranurado para anchura de armario / división en G<br>30  | 940552 30      |
| Estante para anchura de armario / división en G 30  | 940550 30      |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 300 mm  | 940641 300     |
| Estante inclinado para anchura de armario / división en G<br>30   | 940560 30      |
| Juego de soportes para estantes, para armarios GridLine 20<br>piezas Tipo F   | 940559 F       |

|  |            |
|--|------------|
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 200 mm | 940641 200 |
| Estante200 kg para anchura de armario / división en G 30                               | 940590 30  |
| Cajón para armarios de puertas batientes.anchura 30G<br>Altura frontal de cajón 75 mm  | 940641 75  |